

freeTEL II • **freeTEL II/S**

Hörverstärkende Schnurlos-Telefone




**Ungebunden
telefonieren
und dabei den
Komfort
klaren Verstehens
genießen**

Schnurlos-Telefone der Reihe
freeTEL II: für gute Verbindungen
in Ihrer persönlichen Lautstärke ...

... und mit der Bewegungs-
freiheit, die Sie sich wünschen.

HUMANTECHNIK – Ihr Partner für
audiologische Produkte





Bei fast identischem Design unterscheidet sich die Gehäuse-Ausführung des **freeTEL II** (kleines Bild oben) vom **freeTEL II/S** vor allem in zwei Punkten: ■ Zur Aufnahme des Hörers verfügt die Basis- und Ladestation über einen Acrylköcher. ■ Zum freien Aufstellen wird das **freeTEL II** mit separatem Standbügel geliefert und ist ohne diesen auch für die Wandmontage geeignet.



Das Design der Zweitstationen für **freeTEL II** und **freeTEL II/S** ist identisch und somit anschlusskompatibel mit beiden Hörern.



Das Standgehäuse und der Verzicht auf die Acryl-Abdeckung der Ladestation sind die markanten äußeren Unterscheidungsmerkmale des **freeTEL II/S** gegenüber dem **freeTEL II**.

Hörverstärkende Schnurlos-Telefone **freeTEL II** und **freeTEL II/S**

freeTEL II und **freeTEL II/S** – das sind schnurlose Telefone in zeitgemäßem Design und mit umfassenden Komfortfunktionen. Speziell entwickelt für Menschen mit verringertem Hörvermögen, erlauben Telefone der Reihe **freeTEL II** eine stufenlos einstellbare Lautstärke bis + 30 dB sowie eine Auswahl der »Klangfarbe«.

An jede Basisstation können eine oder mehrere Zweitstation/en angeschlossen werden.

Welches **freeTEL** passt zu Ihnen?

Die beiden Modelle, **freeTEL II** und **freeTEL II/S** verfügen über gemeinsame Leistungsmerkmale und unterscheiden sich in einigen wesentlichen Funktionen. Das gibt ein klares Mehr an Auswahl-Flexibilität. Vergleichen Sie, und entscheiden Sie, welches **freeTEL** am besten zu Ihnen passt.

freeTEL II und **freeTEL II/S**: gemeinsame Leistungsmerkmale:

- Hörverstärkung bis +30 dB stufenlos einstellbar
- Hoch-/ Tiefonregelung
- zwei Anschlussbuchsen: 2,5 mm für Headsets (wie Hörverstärker mit Teleschlinge) und 3,5 mm für Kopfhörer etc.
- Rufanzeige: extralautes Klingeln sowie Licht- und Vibrationssignal
- kontrastreiches beleuchtetes Display mit großer Schrift
- Wahlwiederholung
- einfache Bedienung mit eindeutiger Menüführung
- elektronisches Telefonbuch mit einem einzigen Tastendruck aufrufbar
- Stand-by: 100 Stunden
- Funkreichweite max. 50 m in Gebäuden und max. 300 m im Freien
- DECT- und GAP-Standard
- das Funkmodul schaltet automatisch ab, sobald sich der Hörer in der Basisstation befindet: **keine Permanentstrahlung!**

freeTEL II Unterscheidungsmerkmale:

- Notruffaste
- Integrierter Anrufbeantworter
- Auch für die Wandmontage geeignet

freeTEL II/S Unterscheidungsmerkmale:

Wer bei seinem Schnurlos-Telefon auf die Notruffunktion verzichten möchte, dem bietet das kostengünstigere **freeTEL II/S** andere, aber nicht weniger attraktive Komfortmerkmale. So stehen beispielsweise zwei Basisausführungen zur Auswahl:

- **freeTEL II/S mit** oder **ohne** integriertem Anrufbeantworter

... und darüber hinaus serienmäßig:

- die Freisprechfunktion
- Basisstation mit Anschlussmöglichkeit für ein Vibrationskissen oder andere Signalgeber zur Rufanzeige
- Mikrofonverstärkung für ein verstärktes Ausgangssignal



HUMANTECHNIK

HUMANTECHNIK GmbH

Im Wörth 25 · D-79576 Weil am Rhein
 Telefon: +49 (0) 76 21 / 9 56 89 - 0
 Fax: +49 (0) 76 21 / 9 56 89 - 70
 Internet: www.humantechnik.com
 E-Mail: info@humantechnik.com

Ihr Hörgeräte-Akustiker berät Sie umfassend und kompetent