

# PL-10


Mobiler Hörverstärker für schnurgebundene Telefone  
*Portable hearing amplifier for conventional telephones*



**Im Handumdrehen  
verstehen Sie beim  
Telefonieren noch  
besser – mit jedem  
stationären Telefon.**

*Immediate clearer  
sound with  
every conventional  
telephone.*

HUMANTECHNIK – Ihr Partner für  
audiologische Produkte  
HUMANTECHNIK – Your partner for  
audiological products





**Handlich, mobil und flexibel im Einsatz:** Der PL-10 gibt stationären Standardtelefonen im Handumdrehen das entscheidende Mehr an Lautstärke.

**Multifunctional, mobile and flexible in its use:** The PL-10 provides stationary standard telephones with much improved volume.



Im Lieferumfang sind neben dem Telefonhörverstärker eine Batterie, ein Lederetui sowie ein Ersatz-Befestigungsriemchen enthalten.

In addition to the telephone amplifier, the delivery also includes a battery, a leather case, and a replacement strap.



### **PL-10: Mobiler Hörverstärker für stationäre schnurgebundene Telefone**

Der PL-10 ist ein kompakter, handlicher Telefon-Hörverstärker mit Batteriebetrieb. Mit seinem dehnbaren Befestigungsriemchen können nahezu alle gängigen Telefonhörer-Formen schnell und unkompliziert mit dem PL-10 ausgestattet werden. Vielseitig, mobil und flexibel in der Verbindung mit unterschiedlichsten schnurgebundenen Telefonen eignet sich der Verstärker ideal für unterwegs, für Ferngespräche in öffentlichen Telefonzellen oder mit Telefonen am Arbeitsplatz.

#### **Akustische Verstärkung**

Mit einem Regler kann die Lautstärke der Stimme des Gesprächspartners stufenlos so weit angepasst werden, bis sie als angenehm empfunden wird (bis ca. + 25 dB).

#### **Induktive Verstärkung**

Der PL-10 erzeugt zudem ein Schleifensignal, das von einem Hörgerät mit eingebauter Telefon-

spule empfangen werden kann. Diese induktive Hörverstärkung kann stufenlos bis ca. 35 dB eingestellt werden. Am Hörgerät wird der Empfang durch die Schalterstellung »T« oder »MT« aktiviert.

#### **Technische Daten:**

Maße (HxBxT):	53x48x26 mm
Farbe:	dunkelgrau / silber
Gewicht:	41 g
Hörverstärkung:	akustisch ca. 25 dB
	induktiv ca. 35 dB
Stromversorgung:	Batterie (AAA)
<b>Best.-Nr:</b>	<b>A-4502-0</b>

### **PL-10: Portable hearing amplifier for stationary telephones (with cords)**

The PL-10 is a battery-powered, compact and handy telephone amplifier. With its flexible rubber strap, almost any standard telephone receiver can be equipped with the PL-10. As it is very multifunctional, mobile and flexible in its attachment to a whole variety of telephone receivers, the amplifier is perfectly practical if you are on your way, for phone calls with public telephones and office telephones.

#### **Acoustic amplification**

When it is installed, the volume of the incoming speech can be adjusted to the point where it can be heard comfortably (up to approx. +25 dB).

#### **Inductive amplification**

Moreover, the PL-10 produces an induction loop signal that can be received by a hearing aid with a built-in teleloop. This inductive hearing amplification can be adjusted up to approx. 35 dB by means of a fully variable volume control. This function is activated by setting the hearing aid to position »T« or »MT«

#### **Technical data:**

Dimensions:	53x48x26 mm (l x w x d):
Colour:	dark grey / silver
Weight:	41 g
Amplification:	acoustic approx. 25 dB
	inductive approx. 35 dB
Current supply:	battery (AAA)
<b>Order number:</b>	<b>A-4502-0</b>

## HUMANTECHNIK

### **HUMANTECHNIK GmbH**

Im Wörth 25 · D-79576 Weil am Rhein  
 Telefon: +49 (0) 76 21 / 9 56 89 - 0  
 Fax: +49 (0) 76 21 / 9 56 89 - 70  
 Internet: www.humantechnik.com  
 E-Mail: info@humantechnik.com

Ihr Hörgeräte-Akustiker berät Sie umfassend und kompetent  
 Consult your hearing-aid acoustician for detailed information